

ASX-7200 TOC自动采样器

与哈希公司的 PAT7000 TOC 分析仪一起使用，ASX-7200 可以实现自动运行。

简便

设置和操作都很简单：拆箱即可用的设置，到货后就是一个可运行的系统。

坚固耐用

防腐蚀：密封的电子部件外壳，带敷形涂层的电路板以及镀膜的驱动螺杆，可以在恶劣的环境中起到保护作用。

优异的材料结构：惰性的、不含金属的 PEFE 和 PEEK 液体管路，降低了样品被污染的风险，延长了仪器的使用寿命。

电机扭矩：强大的 X,Y,Z 轴坐标定位可以抵御环境对仪器的影响。

准确

一个取样瓶都不会错过：精准的自动化采样探头臂和固定样品支架可以有效消除误差。

自动置零功能：智能的采样探头复位装置可以大大减少意外地采样摄取误差。

紧凑

节省空间的设计：小巧的底座，可以将采样器放置在前方、顶部或靠近主机的地方，可以为实验室节省出宝贵的台面空间。



技术参数

高度	45.7 cm (18.0")
宽度	56.9 cm (22.4")
厚度	53.7 cm (21.2")
重量	43 lbs
托盘	36 个哈希公司的密封采样瓶
通讯	RS232
电源	100–240 VAC $\pm$ 10%, 50/60 Hz, 1.9A
保修期	两年